



ROSSO
boccole

• PER VERIFICARE LA QUANTITÀ DI
BOCCOLE PER OGNI TELAIO VEDERE
PAG. 82.



Art. A100



Art. A105



Art. A110



Art. A115



Art. A120



Art. A125



Art. A130



Art. A131



Art. A132



Art. A133



Art. A134



Art. A135



Art. A142



Art. A144



Art. A146



Art. A148



Art. A150

BOCCOLE PER UTENSILI

Realizzate in materiale plastico antiurto.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PER UTENSILI	FORO	
			SUP. Ø (mm)	INF. Ø (mm)
A100	65 x 138 x 48	ISO 30	32,5	20,6
A105	65 x 138 x 63	ISO 40	45,3	29,0
A110	83 x 138 x 63	ISO 45	58,5	42,0
A115	101 x 138 x 63	ISO 50	71,2	55,0
A120	65 x 138 x 76	VDI 30	30,5	16,0
A125	83 x 138 x 84	VDI 40	40,5	22,0
A130	83 x 138 x 99	VDI 50	50,5	30,0
A131	101 x 138 x 114	VDI 60	60,5	38,0
A132	64 x 138 x 50	CONO MORSE 2	18,4	15,5
A133	64 x 138 x 50	CONO MORSE 3	24,4	22,0
A134	64 x 138 x 50	CONO MORSE 4	31,7	28,8
A135	82 x 138 x 50	CONO MORSE 5	45,0	42,0
A142	64 x 138 x 30	HSK A40 - B50	30,5	27,0
A144	82 x 138 x 30	HSK A50 - B63	37,5	35,0
A146	82 x 138 x 30	HSK A63 - B80	47,5	46,0
A148	106 x 138 x 30	HSK A80 - B100	60,5	58,0
A150	106 x 138 x 30	HSK A100 - B125	76,0	73,0



Art.
A387GS



Art.
A395GS



Art.
A140GC

TELAIO PORTABOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
A387GS	890 x 444 x 69	completo di supporti di mm. 86 h. e per lunghezze coni di mm. 93/118/143

TELAIO PORTABOCCOLE INCLINATO A 3 FILE PER ARMADIO

Si fissa direttamente all'armadio con 4 piastre, 4 viti TE 10 x 25 con dado e rondella dentellata di corredo.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A395GS	965 x 445 x 69

TELAIO PORTABOCCOLE DA BANCO A 3 FILE

Costruito in lamiera di acciaio, completo di vaschetta con fondo ricoperto di gomma.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A140GC	565 x 445 x 350

SCHEMA CAPACITÀ TELAI PORTABOCCOLE

BOCCOLE ART.	UTENSILI	QUANTITÀ BOCCOLE PER FILA TELAI		
		A140GC-A311GS-A155GS-A160GS	A387GS	A395GS
A100	ISO 30	8	13	14
A105	ISO 40	8	13	14
A110	ISO 45	6	10	11
A115	ISO 50	5	8	9
A120	VDI 30	8	13	14
A125	VDI 40	6	10	11
A130	VDI 50	6	10	11
A131	VDI 60	5	8	9
A132	CONO MORSE 2	8	13	14
A133	CONO MORSE 3	8	13	14
A134	CONO MORSE 4	8	13	14
A135	CONO MORSE 5	6	10	11
A142	HSK A40 - B50	8	13	14
A144	HSK A50 - B63	6	10	11
A146	HSK A63 - B80	6	10	11
A148	HSK A80 - B100	5	8	8
A150	HSK A100 - B125	5	8	8